

Adapter Han RJ45 module/RJ45 patch cable



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 000 9966
规格	Adapter Han RJ45 module/RJ45 patch cable
浩亭电子目录	https://harting.com/09140009966

标识

类别	模块
系列	Han-Modular®
模块类别	Han® RJ45 模块
模块尺寸	单模块
模块介绍	适配器 用于预制网线

版本

公母类型	公头
------	----

技术参数

绝缘阻抗	$>10^{10} \Omega$
极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥ 500

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 60664-1
	IEC 61984
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	2
净重	3 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140018860
eCl@ss	27440207 工业连接器适配器 (模块/触头插件)
ETIM	EC002312
UNSPSC 24.0	39121469