


E18232



Câble avec prise femelle

ADOGA030VAS0005E03



Application

Caractéristique spécifique	contacts dorés
Application	Applications industrielles / automatisation industrielle

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 300 AC/DC
----------------------------	-------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...105
Indice de protection	IP 68

Données mécaniques

Poids [g]	488,5
Dimensions [mm]	15 x 15 x 47
Matière du corps	PVC
Matière écrou moleté	inox 1.4571 (316Ti)

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

E18232



Câble avec prise femelle

ADOGA030VAS0005E03

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PVC, gris; 3 x 0,75 mm² / AWG 18

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x 1/2", droit; codage: C; Corps: PVC; Verrouillage: inox 1.4571 (316Ti); Contacts: doré



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
GN =	vert
RD =	rouge