

特点

- 稳定耐用 **Durable unit**
- 镀铬表面、易于清洁
- 防磨损角可确保手推车始终可展示
- 管状钢框架可确保强度和耐用性
- 特别适用于学校、办公室、商店、仓库和车间

RS Pro 搁板钢手推车、725 x 470mm、120kg 负载

RS 号: 251-924



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro 系列手推车、特别适用于在办公室、商店、仓库等场所运输物品。坚固的手推车设计用于在使用的任何设置中看起来都很专业、并提供易于保持清洁的镀铬表面以及防磨损角、以确保它始终看起来美观。管状钢框架可确保耐用性和强度、而钢压制搁板提供强度和防滑表面、以确保负载在运输过程中保持稳定。RS Pro 具有 120kg 负载能力、轻型框架和无痕旋转轮、是理想的投资、用途广泛、可用于各种应用。

RS Pro 系列还提供其他哪些手推车？

251-918 2 搁板手推车、带 4 个轮子

251-924 3 搁板手推车、带 4 个轮子

一般规格

| | |
|------|-----------------------------------|
| 类型 | 搁板 |
| 重量等级 | 轻载 |
| 级别数 | 3 |
| 车轮功能 | 2 个固定 / 2 个旋转、无标记 |
| 折叠搁板 | 否 |
| 框架材料 | 钢 |
| 制动器 | 否 |
| 应用 | 仓库、商业车间和车库、家中的车间或车库、餐饮和食品行业、学校、商店 |

机械规格

| | |
|------|-------|
| 承载能力 | 120kg |
| 车轮直径 | 100mm |

| | |
|--------|---------------|
| 外部搁板尺寸 | |
| 平台尺寸 | 725mm x 470mm |
| 平台长度 | 470mm |
| 割台宽度 | 725mm |