

Información sobre productos

02 02 180

Alicate universal de fuerza

DIN ISO 5746



- Un 35 % de ahorro de fuerza en comparación con alicates universales convencionales
- Con filos (dureza de aprox. 63 HRC) para un trabajo duro
- Trabajo más fácil debido a la palanca optimizada
- Cortar con más facilidad, agarrar, doblar y tirar con fuerza
- Con filos de corte largos para cortar cables más gruesos
- Con zonas de agarre para materiales planos y redondos, muy versátil
- Cabeza de corte: acero especial para herramientas en calidad especial, forjado, endurecido al aceite

Información general

Núm. de artículo	02 02 180
EAN	4003773034896
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	240 g
Dimensiones	180 x 94 x 54 mm
Norma	DIN ISO 5746

Technische Attribute

Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 2,5 mm
Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro)	Ø 2,0 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 11,5 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	16,0 mm ²

tipología

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 6.0	EC000836
proficl@ss 6.0	AAA967c005
UNSPSC 13.1	27112139

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

