

# tuyau plastique PUN-8X1,25-BL

N° de pièce: 159666

FESTO

calibrage extérieur, pour raccords QS-, CN- et CK-  
Polyuréthane (non agréé pour le contact alimentaire)



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	8 mm
Rayon de courbure important pour le débit	37 mm
Diamètre intérieur	5,7 mm
Rayon de courbure min.	24 mm
Propriétés du tuyau	convient pour des chaînes porte-câbles pour des applications avec un nombre de cycles élevé
Conditions d'essai du tuyau	Compatibilité avec la chaîne porte-câbles : >5 millions de cycles selon FN 942021
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Test de résistance au feu du matériau	UL94 HB
Température ambiante	-35 ... 60 °C
Agrément	TÜV
Poids du produit en fonction de la longueur	0,0302 kg/m
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 8 mm pour raccord cannelé diamètre interne 6 mm avec écrou pour raccord cannelé diamètre interne 6 mm
Couleur	bleu
Dureté Shore	D 52 +/-3
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Matériau tuyau	TPE-U(PU)