

## 特点

- 计划柄
- 多种长度
- 钴 (5%)
- hss 确保性能和安全
- 特别适用于一般车间和维护用途

## RS Pro 麻花钻头、 25mm x 240mm

RS 库存号: 216-606



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

这一系列机用钻头由 RS PRO 提供，适用于高速金属、木材和塑料钻孔。这些附件被设计用作麻花钻头，能够保证卓越性能，将成为您应用中的得力助手。所有型号均高度可靠且质量放心。

## 一般规格

钻头类型	麻花钻头
类型	扭转
材料	高速钢钻 5%
表面	琥珀色表面
钻孔应用	建筑、电气或砖石应用

## 机械规格

总长度	75mm
点角度	135° 分裂钻尖
直径	4mm
槽长	43mm

## 认证

合规性 / 认证	DIN338 右旋螺纹
----------	-------------



RS Stock No.	Manu Part No.	Dia.(mm)	Overall Length(mm)	Flute Length(mm)
216640	H10600100	1.0	34	12
216634	H10600150	1.5	40	18
216662	H10600200	2.0	49	24
216656	H10600250	2.5	57	30
216498	H10600300	3.0	61	33
216482	H10600330	3.3	65	36
216612	H10600350	3.5	70	39
216606	H10600400	4.0	75	43
216628	H10600420	4.2	75	43
216599	H10600450	4.5	80	47
216583	H10600500	5.0	86	52
216577	H10600550	5.5	93	57
216707	H10600600	6.0	93	57
216476	H10600650	6.5	101	63
216460	H10600680	6.8	109	69
216454	H10600700	7.0	109	69
216448	H10600750	7.5	109	69
216432	H10600800	8.0	117	75
216561	H10600850	8.5	117	75
216555	H10600900	9.0	125	81
216549	H10600950	9.5	125	81
216533	H10601000	10.0	133	87
216527	H10601020	10.2	133	87
216511	H10601050	10.5	133	87
216505	H10601100	11.0	142	94
216684	H10601150	11.5	142	94