

HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - 保护盖

1424636

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424636>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

保护盖 D7，带螺钉锁紧装置，标识材料：锌模铸，保护盖板材料：锌，高度：28.5 mm，电缆密封：无，开槽连接块：无，铁路应用场合，用于环境要求严格的场合且满足电磁兼容要求，系列 HPR



商业数据

| | |
|------------|---------------|
| 订货号 | 1424636 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF7AZC |
| 产品关键代码 | AF7AZC |
| GTIN | 4055626375656 |
| 单件重量（含包装） | 48.8 g |
| 单件重量（不含包装） | 22.22 g |
| 原产地 | CN |

HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - 保护盖

1424636

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424636>



技术数据

说明

| | |
|----|---|
| 概述 | 适用HC-D7 , D8 , A3 , A4 , B5 , HS2-D7 , Q5 , Q7 , Q12 插芯 |
|----|---|

产品属性

| | |
|--------|--------|
| 产品类型 | 保护盖 |
| 外壳类型 | 保护盖 |
| 系列 | HPR-D7 |
| 应用 | 铁路应用场合 |
| 类型 | D7 |
| 配有固定绳 | 是 |
| 密封 | 无 |
| 屏蔽 | 有 |
| Pg螺钉连接 | 无 |

尺寸

| 尺寸图 | |
|-----|---------|
| | |
| 宽度 | 32.6 mm |
| 高度 | 28.5 mm |
| 长度 | 45.7 mm |

材料规格

| | |
|----------|---------------|
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 标识材料 保护盖 | 压铸锌 (粉末镀层) |
| 外壳材料 | 锌模铸 |
| 保护盖板材料 | 锌 |

机械特性

| 机械参数 | |
|------|----|
| 锁紧类型 | 螺钉 |

环境和真实条件

| 环境条件 | |
|-------------|--|
| 保护等级 | IP66 (带密封螺钉) IP68 (0.4 bar / 30 分钟 , 带密封螺钉) IP69 (ISO 20653:2013-02) |
| 环境温度 (运行) | -40 °C ... 125 °C |

安装

HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - 保护盖

1424636

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424636>



组装说明

M4锁紧螺钉，开槽六角头螺钉（扳手尺寸7），拧紧扭矩：1 Nm。应取下针式插芯的密封。螺钉连接的最大螺纹长度：6 mm

用密封螺钉将插芯安装在外壳内

HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - 保护盖


1424636

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424636>



图纸

尺寸图



尺寸图

HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - 保护盖

1424636

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424636>



认证

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424636>

DNV

认证ID: TAE000037S

EAC

EAC

认证ID: EAC-Zulassung

HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - 保护盖

1424636

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424636>



分类

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440208 |
| ECLASS-13.0 | 27440208 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002314 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn