

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme	Mureva
Gamme de produits	Mureva TUBE
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7035)
Quantité par lot	50 pièces


Complémentaires

Conditions d'utilisation	Intérieur/Extérieur
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Résistance à l'écrasement	750 N/m
Section nominale	74 mm ²
Diamètre intérieur	16,8 mm
Diamètre extérieur	20 mm
Poids	0.021 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-5...60 °C
Labels qualité	NF
Normes	EN 61386-21 : 2004 EN 50086-2-1
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme
Degré de protection IP	IP40
Tenue aux chocs IK	IK07

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1026 - Déclaration de conformité Schneider Electric  Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------