

# Fiche technique du produit

Spécifications



## EcoStruxure Operator Terminal Expert Basic Edition Single Licence digitale

HMIEELCZLSPAZZ

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produit              | EcoStruxure operator terminal Expert                                                     |
| Type de produit ou équipement | Licence                                                                                  |
| Format                        | Digital                                                                                  |
| Type de logiciel              | Basic                                                                                    |
| Type de licence               | Licence nœud verrouillé                                                                  |
| Variante                      | Temps de construction                                                                    |
| Version logicielle            | V3.5 SP1                                                                                 |
| Operating system requirement  | Windows 10 64 bits                                                                       |
| Configuration requise         | 8 Go de RAM<br>30 Go d'espace disque                                                     |
| Langue utilisateur            | Anglais<br>Italien<br>Chinois<br>Espagnol<br>Français<br>Allemand<br>Portugais<br>Coréen |

### Complémentaires

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Catégorie de la licence | Permanent |
|-------------------------|-----------|

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| protocole de communication    | Couzet Automation millenium 3 FBD<br>Emerson Industrial Automation maître Modbus SIO<br>Control Techniques maître Modbus SIO<br>Emerson Process Management ROC Plus Ethernet<br>Emerson Process Management ROC SIO<br>HTTP<br>IPsec<br>Mitsubishi A séries Ethernet<br>Mitsubishi série FX CPU direct<br>Mitsubishi série FX Ethernet<br>Mitsubishi iQ-R/F series Ethernet SLMP client<br>Mitsubishi Série Q CPU direct<br>Mitsubishi Série Q QnU CPU Ethernet<br>Mitsubishi Série Q/QnA en série<br>Modbus Organization maître Modbus ASCII SIO<br>Modbus Organization maître Modbus SIO<br>Modbus Organization esclave Modbus SIO<br>Modbus Organization Modbus TCP master<br>Modbus Organization esclave Modbus TCP<br>Omron CS/CJ/CP series host link<br>Omron CS/CJ/CP/NX series Ethernet<br>Omron CS/CJ/NJ/NX series Ethernet/IP<br>Rockwell Automation Ethernet IP<br>Rockwell Automation DH485<br>Schneider Electric maître Modbus SIO<br>Schneider Electric Modbus TCP master<br>Schneider Electric Modbus TCP master via USB<br>Schneider Electric Machine expert network<br>Schneider Electric PacDrive<br>Schneider Electric Uni-Telway<br>Schneider Electric Zelio Logic<br>Siemens Simatic S7 Ethernet<br>Siemens Simatic S7 MPI direct<br>Siemens TIA portal Ethernet<br>websocket<br>Rockwell Automation DF1 |
| Version logicielle précédente | V3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fonction du logiciel          | Conception et fonction de base de l'écran<br>Simulation<br>Alarms and events<br>Blocky script<br>Convertors<br>Dockable windows interface environment<br>Export with CSV and tab delimiter<br>Import with CSV and tab format<br>Data and operation logging<br>Multi language development<br>Multi language tables<br>Object binding and properties<br>Target binding and properties<br>Project transfer (Ethernet, filesystem, USB cable)<br>Recipes<br>Screens (contents and folders)<br>Security (levels, project, users)<br>Project and application settings<br>System keypad<br>Text script<br>Color themes<br>Variable (arrays, binding, properties, structures)<br>Online and integrated help system                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Compatibilité de gamme        | Harmony ST6<br>Harmony STM6<br>Harmony STO7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Option d'hébergement          | On-premise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| License size                  | Single (1 station)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Processor requirement         | Intel core i3 8th generation<br>Intel core i5 8th generation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Résolution de l'affichage     | 1280 x 720 pixels HD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Emballage

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Type d'emballage 1 | PCE |
|--------------------|-----|

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|