

塑料电缆标识 - KMK 2 - 1005266

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

塑料电缆标识，无扎带，可用插入式标记条ESL、EST或纸张型ES/LP-BW-GB标识，WT扎带固定，标识面积：29x8 mm




优势

- ✔ 标记服务：菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有用于塑料电缆标识的插入式标记条
- ✔ 密封头可以防止打印的插入式标签不受污染
- ✔ 塑料电缆标识，用于在室内标记和捆绑导线和电缆

RoHS

关键商业数据

包装单位	100 STK
GTIN	 4 017918 012489
GTIN	4017918012489
海关税则号	8538900000
Sales Key	BG231A

技术数据

尺寸

长度 (b)	29 mm
厚度 (a)	8 mm
高度 (c)	8 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C
-----------	------------------

概述

颜色	透明
型号	安装组套
材质	不含硅及卤素
标识材料	聚乙烯

塑料电缆标识 - KMK 2 - 1005266

技术数据

概述

标记安装类型	使用电缆扎带固定
--------	----------

分类

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27400400
eCl@ss 6.0	27400400
eCl@ss 7.0	27400401
eCl@ss 8.0	27400401
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001530
ETIM 6.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504

附件

附件

导线标记

插芯标签 - EMT (29X8)R - 0817277



插芯标签，盘卷，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK ROLLMASTER 300/600，THERMOMARK X1.2，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLL 2.0，THERMOMARK ROLL，安装方式：插入，电缆直径范围：10 ... 25 mm，标识区域大小：29 x 8 mm

已标记的导线标识

塑料电缆标识 - KMK 2 - 1005266

附件

插芯标签 - EMT (29X8)R CUS - 0824383



插芯标签，可订购：行，白色，根据客户要求标识，安装方式：插入，电缆直径范围：10 ... 25 mm，标识区域大小：29 x 8 mm

已标记的端子标识

插入式标记条 - ESL 29X8 CUS - 0824401



插入式标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：插入，标识区域大小：29 x 8 mm

电缆扎带

电缆扎带 - WT-HF 2,5X98 - 3240732



电缆扎带，用于快速安全的固定，标准型号

电缆扎带 - WT-HF 2,6X160 - 3240736



电缆扎带，用于快速安全的固定，标准型号

电缆扎带 - WT-HF 2,6X200 - 3240740



电缆扎带，用于快速安全的固定，标准型号

塑料电缆标识 - KMK 2 - 1005266

附件

电缆扎带 - WT-HF 3,6X140 - 3240744



电缆扎带，用于快速安全的固定，标准型号

电缆扎带 - WT-HF 3,6X200 - 3240748



电缆扎带，用于快速安全的固定，标准型号

电缆扎带 - WT-HF 3,6X200 BK - 3240749



电缆扎带，用于快速安全的固定，标准型号

电缆扎带 - WT-HF 3,6X290 - 3240752



电缆扎带，用于快速安全的固定，标准型号

电缆扎带 - WT-HF 2,5X98 BK - 3240733



电缆扎带，用于快速安全的固定，标准型号

塑料电缆标识 - KMK 2 - 1005266

附件

电缆扎带 - WT-HF 2,6X160 BK - 3240737



电缆扎带，用于快速安全的固定，标准型号

电缆扎带 - WT-HF 2,6X200 BK - 3240741



电缆扎带，用于快速安全的固定，标准型号

电缆扎带 - WT-HF 3,6X140 BK - 3240745



电缆扎带，用于快速安全的固定，标准型号

电缆扎带 - WT-HF 3,6X200 BK - 3240749



电缆扎带，用于快速安全的固定，标准型号

电缆扎带 - WT-HF 3,6X290 BK - 3240753



电缆扎带，用于快速安全的固定，标准型号

端子标识

塑料电缆标识 - KMK 2 - 1005266

附件

插入式标记条 - ESL 29X8 - 0808257

插入式标记条, 标签纸, 白色, 未标记, 适用的打印机: 办公室打印系统: 激光打印机, 打孔, 安装方式: 插入, 标识区域大小: 29 x 8 mm



设备标识

卡接标识 - US-EMP (29X8) - 0829436

卡接标识, 卡, 白色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, 安装方式: 卡接到标记牌套环, 标识区域大小: 29 x 8 mm

