



Krympeslange 3:1 i dispenserbokser

• HIS-3

HIS3 er velegnet for generell elektrisk isolasjon, beskyttelse mot korrosjon og mekanisk slitasje.

Egenskaper og fordeler

- Krympeslange uten lim
- Krympeforhold 3:1
- Kun 6 størrelser dekker fra 1mm til 20mm
- I hendige dispenserbokser



HIS-3 passer der det er store variasjoner i dimensjoner.



Mer info på vår hjemmeside!



Krympeslange 3:1

MATERIALE	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Krympeforhold	3:1
Driftstemperatur	-55°C til +135°C
Min. krympetemperatur	+100°C
Lengdeendring etter krymping	-5% max.
Dielektrisk styrke	20 kV/mm iht. ASTM D 150
Brennbarhetsklasse	UL224 VW-1 (unntatt klar)
Beskyttelsesklasse	B (VDE 0530)
Sertifiseringer	CSA, SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 and 3, SAE - AMS - DTL-23053/5 Klasse 2 (klar), UL224 125 °C 600V VW-1


RoHS ✓

TYPE	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggtykkelse (WT)	Rull-lengde	Farge	El.nr.	Art.nr.
HIS-3-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	10 m	Blå (BU)	-	308-30156
	1,5	0,5	0,45	10 m	Rød (RD)	-	308-30152
	1,5	0,5	0,45	10 m	Sort (BK)	18 085 11	308-30150
	1,5	0,5	0,45	10 m	Transp. (CL)	18 085 71	308-30153
HIS-3-3/1	3,0	1,0	0,55	10 m	Blå (BU)	18 085 52	308-30306
	3,0	1,0	0,55	10 m	Grønn/Gul (GNYE)	18 085 32	308-30307
	3,0	1,0	0,55	10 m	Rød (RD)	18 085 92	308-30302
	3,0	1,0	0,55	10 m	Sort (BK)	18 085 12	308-30300
	3,0	1,0	0,55	10 m	Transp. (CL)	18 085 72	308-30303

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.



Krympeslange 3:1 i dispenserbokser

- HIS-3



Krympeslange 3:1

TYPE	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggtykkelse (WT)	Rull-lengde	Farge	El.nr.	Art.nr.
HIS-3-6/2	6,0	2,0	0,65	5 m	Blå (BU)	18 085 53	308-30606
	6,0	2,0	0,65	5 m	Grønn/Gul (GNYE)	18 085 33	308-30607
	6,0	2,0	0,65	5 m	Rød (RD)	18 085 93	308-30602
	6,0	2,0	0,65	5 m	Sort (BK)	18 085 13	308-30600
	6,0	2,0	0,65	5 m	Transp. (CL)	18 085 73	308-30603
HIS-3-9/3	9,0	3,0	0,75	5 m	Blå (BU)	18 085 54	308-30906
	9,0	3,0	0,75	5 m	Grønn/Gul (GNYE)	18 085 34	308-30907
	9,0	3,0	0,75	5 m	Rød (RD)	18 085 94	308-30902
	9,0	3,0	0,75	5 m	Sort (BK)	18 085 14	308-30900
	9,0	3,0	0,75	5 m	Transp. (CL)	18 085 74	308-30903
HIS-3-12/4	12,0	4,0	0,80	5 m	Blå (BU)	18 085 55	308-31206
	12,0	4,0	0,80	5 m	Grønn/Gul (GNYE)	18 085 35	308-31207
	12,0	4,0	0,80	5 m	Rød (RD)	18 085 95	308-31202
	12,0	4,0	0,80	5 m	Sort (BK)	18 085 15	308-31200
	12,0	4,0	0,80	5 m	Transp. (CL)	18 085 75	308-31203
HIS-3-18/6	18,0	6,0	0,90	4 m	Blå (BU)	18 085 56	308-31806
	18,0	6,0	0,90	4 m	Grønn/Gul (GNYE)	18 085 36	308-31807
	18,0	6,0	0,90	4 m	Rød (RD)	18 085 96	308-31802
	18,0	6,0	0,90	4 m	Sort (BK)	18 085 16	308-31800
	18,0	6,0	0,90	4 m	Transp. (CL)	18 085 76	308-31803
HIS-3-24/8	24,0	8,0	1,20	3 m	Blå (BU)	18 085 57	308-32406
	24,0	8,0	1,20	3 m	Grønn/Gul (GNYE)	18 085 37	308-32407
	24,0	8,0	1,20	3 m	Rød (RD)	18 085 97	308-32402
	24,0	8,0	1,20	3 m	Sort (BK)	18 085 17	308-32400
	24,0	8,0	1,20	3 m	Transp. (CL)	18 085 77	308-32403

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.