




Répartiteur en Y

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS



| Application                                                             |                               |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Caractéristique spécifique                                              | Sans silicone; contacts dorés |                                              |
| Sans silicone                                                           | oui                           |                                              |
| Données électriques                                                     |                               |                                              |
| Tension d'alimentation                                                  | [V]                           | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)           |
| Classe de protection                                                    |                               | II                                           |
| Courant de sortie par module / emplacement                              | [A]                           | 4                                            |
| Courant de sortie total                                                 | [A]                           | 4                                            |
| Conditions d'utilisation                                                |                               |                                              |
| Température ambiante                                                    | [°C]                          | -25...100                                    |
| Remarque sur la température ambiante                                    |                               | cULus: ...65 °C                              |
| Température de stockage                                                 | [°C]                          | -25...55                                     |
| Humidité de stockage                                                    | [%]                           | 10...100                                     |
| Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée |                               | 1K22/ DIN 60721-3-1                          |
| Indice de protection                                                    |                               | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                  |
| Tests / homologations                                                   |                               |                                              |
| Homologation UL                                                         | alimentation en tension       | Class 2                                      |
|                                                                         | Numéro de fichier UL          | E191684                                      |
| Données mécaniques                                                      |                               |                                              |
| Poids                                                                   | [g]                           | 35,7                                         |
| Matières                                                                |                               | boîtier: PA orange; Joint d'étanchéité: EPDM |



Répartiteur en Y

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS


|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Matière du corps     | PA                   |
| Matière écrou moleté | inox (1.4404 / 316L) |
| Matière des joints   | EPDM                 |

Remarques


|                   |          |
|-------------------|----------|
| Unité d'emballage | 1 pièces |
|-------------------|----------|

Raccordement électrique - connecteur C

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: PA, orange; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



Raccordement



Raccordement selon CEI 61076-2-101

# EBT008



## Répartiteur en Y

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS

### Raccordement électrique - Connecteur femelle A/B

Connecteur: 2 x M12; codage: A; Corps: PA, orange; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Joint d'étanchéité: EPDM; Contacts: doré;  
Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm

