

HC-D 15-ADP/1 DSUB 9 - 适配器板



1661312

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1661312>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



D-SUB适配器板，可安装1个D-SUB连接器，9芯，适用HC-D 15...系列外壳

产品描述

适配板，含安装螺钉

商业数据

订货号	1661312
包装单位	2 pc
最小订货量	2 pc
销售关键代码	AF7AZD
产品关键代码	AF7AZD
目录页面	页码665 (C-2-2019)
GTIN	4017918022570
单件重量（含包装）	9.69 g
单件重量（不含包装）	9.71 g
原产地	DE

HC-D 15-ADP/1 DSUB 9 - 适配基板

1661312

https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1661312



技术数据

产品属性

产品类型	适配板
类型	D15
位数	9
密封	是

尺寸

尺寸图	
宽度	23 mm
高度	7 mm
长度	57 mm

材料规格

标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	HB

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP54
环境温度（运行）	-20 °C ... 100 °C

安装

组装说明	使用安装螺钉：1) Phillips自攻螺钉2.9 x 6.2/2) M3 x 10 DIN 84 套管外壳中适配板的安装位置：安装到外壳中后，可以看到 T 。面板安装底座/插座外壳/连接器外壳中适配板的安装位置：安装到外壳中后，可以看到 A 。D-SUB的安装位置（安装到外壳中后）：在安装板前面（正面安装）
------	--

HC-D 15-ADP/1 DSUB 9 - 适配器板




1661312

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1661312>

图纸

尺寸图



请见组装说明

HC-D 15-ADP/1 DSUB 9 - 适配器板



1661312

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1661312>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440201
ECLASS-13.0	27440201

ETIM

ETIM 9.0	EC002309
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-D 15-ADP/1 DSUB 9 - 适配器板



1661312

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1661312>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn