

DCS777T2-QW

Scie à onglets radiale XR FLEXVOLT 54V 2Ah Li-Ion Brushless 216 mm

5054905003432



Description du produit :

Ø de la lame / alésage (mm) : 216 / 30 Régime à vide (tr/min) : 6300 Inclinaison de la tête (°) : 48 Coupes d'onglets G/D (°) : 50 / 50 Cap. de coupe 90° (h x L mm) : 62 x 270 Cap. de coupe 45° (h x L mm) : 48 x 190 Système XPS : projection du trait de coupe et éclairage de la zone de travail

Fonctionnalités et avantages du produit :

- AUTONOMIE PROLONGÉE : 222 coupes de 38 mm x 68 mm dans le bois tendre en une seule charge avec une batterie FLEXVOLT de 6 Ah
- BUTÉES POSITIVES : butées intégrés à 15°, 22,5°, 30° et 45°
- GARANTIE 3 ANS : outils couverts par une garantie étendue, sous réserve d'enregistrement
- SYSTÈME FLEXVOLT XR 54V SANS FIL : puissance du filaire, liberté du sans fil
- MOTEUR BRUSHLESS XR FLEXVOLT 54V : plus de puissance et d'autonomie
- GRANDE CAPACITÉ DE COUPE : 60 mm x 270 mm à 90°
- DESIGN CLASSIQUE : inspiré du principe de la scie à tirer, amélioré et mis à jour pour l'utilisateur moderne
- DESIGN COMPACT : rail interne compact pour une capacité de coupe élevée dans un format facilement transportable
- BASE ET GUIDE USINÉS : conçus, usinés et contrôlés pour répondre aux plus hauts standards de précision
- BUTÉE COULISSANTE À GAUCHE : graduée, pour un meilleur maintien et guidage du matériau
- INDICATEUR DE COUPE XPS SHADOWLINE : permet un alignement de la lame rapide et précis, sans ajustement
- SYSTÈME AIRLOCK : compatible avec le système de connexion d'aspiration AirLock, pour une connexion facile, rapide et sécurisée

Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

Éléments inclus :

- Batteries (x2)
- Chargeur (x1)
- Lame carbure 24 dents (x1)
- Clé de service (x1)
- Serre-joints (x1)

Specifications techniques :

- Capacité de la batterie [Impérial] : 6.0 Ah
- Tension : 54 V
- Poids (y compris la batterie) : 16 Kg
- Alésage de la lame : 30 mm
- Diamètre de lame : 216 mm
- - Capacité de coupe maximale (90°/90°) : 270 x 60 mm
 - - Capacité de coupe maximale (45°/90°) : 190 x 60 mm
 - Épaisseur de la lame de scie : 2.16 mm
 - - Capacité de coupe maximale (90°/45°) : 270 x 48 mm
 - Vitesse de la lame : 6300 rpm

- - Capacité de coupe maximale (45°/45°)
: 190 x 48 mm