

特点

- A4、316 普通不锈钢
- 结构确保耐用性
- 提供各种尺寸

不锈钢普通垫圈、厚度 0.8mm、M4（a型）、A4 316

RS 号： 189-636



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

深受 RS Pro 品牌提供的这些不锈钢垫圈通常与机器螺纹紧固件和螺母一起使用、以在拧紧螺栓、螺钉或螺母时将负载分散在更大的表面上。它们由不锈钢制成、具有耐腐蚀性、适用于多种环境。提供以下尺寸：

- [189-636](#) 是 M4 尺寸 A4 不锈钢普通垫圈
- [189-620](#) 是 M3 尺寸 A4 不锈钢普通垫圈
- [189-642](#) 是 M5 尺寸 A4 不锈钢普通垫圈
- [189-658](#) 是 M6 尺寸 A4 不锈钢普通垫圈
- [248-4595](#) 是 M2 尺寸 A4 不锈钢普通垫圈
- [248-4618](#) 是 M16 尺寸 A4 不锈钢普通垫圈
- [248-7106](#) 是一个尺寸为 A4 的不锈钢普通垫圈
- [797-6361](#) 是 M16 尺寸 A4 普通不锈钢的表单 垫圈
- [797-6364](#) 是 M10 尺寸 A4 普通不锈钢的表单 垫圈
- [797-6367](#) 是 M12 尺寸 A4 普通不锈钢的表单 垫圈
- [797-6370](#) 是 M20 尺寸 A4 普通不锈钢的表单 垫圈
- [797-6389](#) 是 M8 尺寸 A4 普通不锈钢的表单 垫圈

一般规格

用于螺钉 / 螺栓尺寸	M4 (表格 a)
材料	不锈钢
表面	普通
应用	通常用于许多电子、食品、化学和建筑应用

机械规格

内径	4.3mm
外径	9mm
不锈钢类型	A4 316
厚度	0.8mm

认证

合规性 / 认证

BS4320



RS Part No.	Thread Size	Inside Diameter	Outside Diameter
189620	M3	5.5mm	7mm
189636	M4	4.3mm	9mm
189642	M5	5.3mm	10mm
189658	M6	6.4mm	12.5mm
527369	M3	3.2mm	7mm
527381	M4	4.3mm	9mm
527397	M5	5.3mm	10mm
527404	M6	6.4mm	12.5mm