

Série W, Accessoires WTA 3/ZA WDU4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



L'étendue de la gamme et la diversité des produits qui vont de 0,05 mm² jusqu'à 300 mm² offrent de nombreuses possibilités d'applications. De l'acier durci pour les forces mécaniques et du cuivre de haute qualité recouvert d'étain pour obtenir la meilleure conductibilité. Tous les matériaux sont testés selon les nouvelles normes environnementales et conformes RoHS.

Informations générales de commande

Type	WTA 3/ZA WDU4
Référence	1632360000
Version	Série W, Accessoires, Adaptateur de test
GTIN (EAN)	4008190209704
Cdt.	25 pièce(s)

Fiche de données

Série W, Accessoires WTA 3/ZA WDU4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	66,1 mm	Largeur	6 mm
Hauteur version la plus basse	107,6 mm	Poids net	9,31 g

Températures

Température de fonctionnement		Température de stockage	
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	100 °C

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------

Caractéristiques nominales

Section nominale	1,5 mm ²	Tension nominale	250 V
Courant nominal	6 A		

Conducteur raccordable (autre raccordement)

Sections de raccordement, autre raccordement, max	1,5 mm ²	Section nominale autre raccordement	1,5 mm ²
---	---------------------	-------------------------------------	---------------------

Raccordement (raccordement nominal)

Type de raccordement	Raccordement vissé	Longueur de dénudage	6 mm
Nombre de raccordements	1	Vis de serrage	M 2,5
Couple de serrage, min.	0,3 Nm	Couple de serrage, max.	0,3 Nm
Section de raccordement du conducteur, raccordement nominal rigide min.	0,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, raccordement nominal rigide max.	1,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.	1,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, souple, min.	1 mm ²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, raccordement nominal, min.	0,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, raccordement nominal, max.	1,5 mm ²

Caractéristiques des matériaux

Matériau	PA 66	Couleur	noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2		

Caractéristiques du système

Famille de produits	Série W, Accessoires	Type de raccordement	Raccordement vissé
Nombre de raccordements	1		

Classifications

ETIM 3.0	EC002255	UNSPSC	30-21-18-11
eClass 5.1	27-14-11-45	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-14-92-14		

Informations sur le produit

Renseignements caractéristiques techniques Curant nominal 6 A

Date de création 1 avril 2014 12:32:58 CEST

Niveau du catalogue 14.01.2014 / Toutes modifications techniques réservées

Fiche de données**Série W, Accessoires
WTA 3/ZA WDU4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Agréments**

ROHS Conforme

Téléchargements

DXF [21839_WTA_3-ZA_WDU4_DXF.dxf](#)
STEP [1632360000_21839_WTA_3_STP.stp](#)