

Merkeplater for merking av kabelbunter

- IMP og IT merkeplater

IMP merkeplater egner seg til merking av større kabelbunter før eller etter at kabelen er terminert.

Festes med buntbånd med bredde opp til 4,8mm

Kan merkes med merkepenn serie T82S.


Egenskaper og fordeler

- IT og IMP merkeplater for merking av store kabelbunter eller plane overflater
- Merk IT og IMP med trykte etiketter eller for hånd med merkepenn T82
- Festes med buntbånd eller nitter



Sikker merking med merkeplater.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66)
Driftstemperatur	-40°C til +85°C, (+105°C, 500 h)
Brennbarhetsklasse	UL94 V2



IT1, IMP

TYPE	Lengde (L)	Bredde (W)	Båndbredde max. (G)	Pakn.	Farge	For etiketter	El.nr.	Art.nr.
IMP1.5	38,1	19,1	4,8	100	Hvit (WH)	TAG18-16TD1	-	151-42159
IT1	44,0	19,0	4,8	100	Nat. (NA)	TAG28-16TD1	13 451 26	151-42119
IMP2	50,8	19,1	4,8	100	Hvit (WH)	TAG43-16TD1	13 449 09	151-42229
IMP2.5	63,5	19,1	4,8	100	Hvit (WH)	TAG43-16TD1	-	151-42259
	63,5	44,4	4,8	100	Hvit (WH)	TAG43-41TD1	-	151-42269
IMP3.5	88,9	19,1	4,8	100	Hvit (WH)	TAG68-16TD1	-	151-42359

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

TYPE	Pakn.	Farge	El.nr.	Art.nr.
T82R-RD	2	Rød (RD)	13 449 16	500-50822
T82S-BK	2	Sort (BK)	13 449 15	500-50820

Forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.