

Principales

Gamme de produit	Mureva Styl
Gamme	Mureva Styl
Type de produit ou équipement	Enjoliveur
Nombre de touches	1
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7016)

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie Encastré
Commande	Enjoliveur
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène) Polypropylène
Marquage	Symbole de cloche
Degré de protection (IP)	IP55
Tenue aux chocs (IK)	IK08
Largeur	70 mm
Hauteur	70 mm
Résistance aux produits chimiques et détergents	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
Profondeur	14 mm

Environnement

Labels qualité	NF AENOR CE EAC
Tenue à la flamme	Auto-extinguible 650 °C conforming to CEI 60695-2-1
Normes	EN 60669-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-25...55 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine