

CK2,5-ED-3,00ST AG - 压接插针

1663624

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663624>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



压接插针，触点直径: 2.5 mm，车削，针式插头，插针材料: 铜合金，触点表面: 镀银，接线容量: 3 mm² ... 3 mm²，AWG 12

商业数据

订货号	1663624
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	AF7AID
产品关键代码	AF7AID
目录页面	页码509 (C-2-2019)
GTIN	4017918123437
单件重量（含包装）	1.328 g
单件重量（不含包装）	1.328 g
原产地	DE

CK2,5-ED-3,00ST AG - 压接插针

1663624

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663624>



技术数据

说明	
概述	用于HC-M-06...、HC-M-HV-、HC-M-08-、HC-M-20-、HC-A...、HC-B...、HC-BB...、HC-BBB...和HC-HV插芯

安装	
组装说明	压接连接的质量遵循DIN EN 60352-2标准。

产品属性	
产品类型	压接插针
系列	HC-M-06
	HC-M-HV
	HC-M-08
	HC-A
	HC-BB
	HC-B
	HC-HV
	HC-COM
型号	对应各自的针式插针
触点类型	车削

连接数据	
连接方式	压接
触点类型	针式插头
连接系统	压接
导线横截面	3 mm² ... 3 mm²
可连接导线横截面AWG	12
单根电线的剥线长度	7.5 mm (HC-M-HV...中，长9.5mm)
柔性导线横截面	3 mm² ... 3 mm²

材料规格	
接触件材料	铜合金
材料接触表面	镀银

尺寸	
尺寸图	
宽度	4.5 mm
高度	4.5 mm
深度	25 mm

机械特性	
------	--

CK2,5-ED-3,00ST AG - 压接插针



1663624

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663624>

接点直径	2.5 mm
------	--------

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	≥ 500
---------	-------

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C
----------	-------------------


CK2,5-ED-3,00ST AG - 压接插针

1663624

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663624>



图纸



尺寸图

CK2,5-ED-3,00ST AG - 压接插针



1663624

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663624>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663624>



EAC

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

CK2,5-ED-3,00ST AG - 压接插针



1663624

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663624>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK2,5-ED-3,00ST AG - 压接插针

1663624

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663624>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn