

## Han E Coax male



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 15 001 3023
规格	Han E Coax male
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/09150013023">https://harting.com/09150013023</a>

### 标识

类别	插芯
系列	Han® E Coax
插针端子介绍	用于Han E®压接针

### 版本

接线方式	压接针
公母类型	公头
针数	1
更多插针	+屏蔽
详细资料	请单独订购压接针。

### 技术参数

导体截面积	0.14 ... 4 mm <sup>2</sup>
额定电流	16 A
额定电压	50 V
额定脉冲电压	0.8 kV
污染等级	3
接触电阻，屏蔽	≤100 mΩ
同轴阻抗	50 Ω
极限温度	-40 ... +85 °C
插拔次数	≥500

## 材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 ( 卵石灰 )
材料 ( 屏蔽 )	锌压铸 , 镀镍
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## 规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
----	--------------------------

## 商业数据

包装尺寸	1
净重	25.08 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140022508
eCl@ss	27440218 工业连接器的模块 ( 数据 )
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552