

K1C1312NTQ

Cam switch body, Harmony K, stepping switch,
contact block + fixing plate, 1P, without off
position, 45 degree angle, 12A, for 22mm



Principales

Gamme de produit	Harmony K
Type de produit ou équipement	Corps de commutateur à came
Nom de composant	K1
[Ith] courant thermique conventionnel	12 A
Composition du sous-ensemble	Blocs de contact + plaque de fixation
Fonction du commutateur	Interrupteur progressif
Position Off	Sans position Off

Complémentaires

Durée de vie mécanique	1000000 Cycle
------------------------	---------------

Environnement

Traitement de protection	TC
Température ambiante de fonctionnement	-25...55 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn se conformer à CEI 68-2-27
Tenue aux vibrations	5 gn (f = 10...150 Hz) se conformer à CEI 68-2-6

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,000 Cm
Largeur de l'emballage 1	6,500 Cm
Longueur de l'emballage 1	6,500 Cm
Poids de l'emballage 1	87,000 G
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	800
Hauteur de l'emballage 2	75,000 Cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 Cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 Cm
Poids de l'emballage 2	82,200 Kg

Durabilité de l'offre

Règlementation REACH	 Déclaration REACH
REACH sans SVHC	Oui
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne-RoHS)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	 Oui
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise	No