

产品参数表

规格



IP20底座 - 背部螺钉接线

RE48ASOC11AR

主要信息

产品系列	Harmony Timer Relays
产品类型	插槽
产品适用范围	RE48ACV12MW RE48AML12MW
附件/独立安装部件指向	延时继电器
附件/独立安装部件指示	背面带螺钉端子的 IP20 插座
插脚数	11 针
附件/独立安装部件类别	"接线附件"
触点类型	2 OC

补充信息

针脚类型	圆柱形
接触端点布置	混合

环境

IP 等级	IP20
-------	------

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	2.200 cm
包装1：宽度	4.700 cm
包装1：长度	4.700 cm
包装重量	47.000 g
包装2：包装单位类型	S01
包装2：包装单位数量	50
包装2：高度	15.000 cm
包装2：宽度	15.000 cm
包装2：长度	40.000 cm
包装2：毛重	2.516 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
产品环境概况(PEP)	产品环境文件
Use Better	
材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
SCIP编号	Eacae435-a913-4cb7-91f9-1611e08cac07
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
Use Again	
重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
回收	不支持

尺寸图

插口

11 针插口




Image of product in real life situation

