

CARACTERÍSTICAS

- Unidad estable y durable
- Acabado en cromo para facilitar la limpieza
- Las esquinas resistentes al roce garantizan que el carro siempre esté presentable
- Los estantes de acero prensado ofrecen áreas de transporte adicionales
- Ideal para usar en escuelas, oficinas, tiendas, almacenes y talleres

Carro de acero de 2 estantes RS Pro, 725 x 470mm, carga 120kg

Código RS 251-918



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Presentamos la gama de carros RS Pro, ideales para transportar artículos en oficinas, tiendas, almacenes y mucho más. Los carros robustos están diseñados para parecer profesionales en cualquier entorno en el que se utilicen y ofrecen un acabado en cromo que es fácil de mantener limpio, junto con esquinas resistentes a arañazos para garantizar que siempre tenga un aspecto presentable. El bastidor de acero tubular garantiza durabilidad y resistencia, mientras que los estantes prensados de acero ofrecen resistencia con una superficie antideslizante para garantizar que la carga permanezca estable durante el transporte. Con una capacidad de carga de 120kg, un bastidor ligero y ruedas giratorias sin marcas, este carro RS Pro es una inversión ideal que es lo suficientemente versátil para utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.

¿Qué otros carros están disponibles en esta gama RS Pro?

251-918 Carro de 2 estantes con 4 ruedas

251-924 Trolley de 3 estantes con 4 ruedas

Especificaciones

Tipo	Estante
Clase de peso	Uso general
Número de niveles	2
Características de las ruedas	2 fijos/2 giratorios, sin Marca
Estante plegable	No
Material del bastidor	Acero
Frenos	No
Aplicaciones	Almacenes, talleres comerciales y garajes, talleres o garajes en el hogar, la industria alimentaria y de catering, escuelas, tiendas

Especificaciones mecánicas

Capacidad de carga	120kg
Diámetro de la rueda	100mm

Tamaño de estante externo	
Dimensión de la plataforma	725mm x 470mm

Longitud de la plataforma	470mm
Anchura de la plataforma	725mm