

# Han Ex 8D Kit HBM/HTE-M20



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 订货号 | 10 36 008 0006            |
| 规格  | Han Ex 8D Kit HBM/HTE-M20 |

## 标识

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 类别      | 连接器组                |
| 系列      | Han D <sup>®</sup>  |
| 上壳/底座系列 | Han <sup>®</sup> Ex |
| 原件      | 全套                  |

## 版本

|        |              |
|--------|--------------|
| 接线方式   | 压接针          |
| 尺寸     | 3 A          |
| 针数     | 8            |
| 版本     | 顶出线          |
| 电缆入口数量 | 1            |
| 出线孔    | 1x M20       |
| 锁定类型   | 单锁扣          |
| 应用领域   | 用于爆炸危险环境的连接器 |
| 详细资料   | 请单独订购压接针。    |

## 技术参数

|      |                     |
|------|---------------------|
| 额定电流 | 5 A                 |
| 额定电压 | 90 V DC             |
| 绝缘阻抗 | >10 <sup>10</sup> Ω |
| 极限温度 | -20 ... +85 °C      |
| 环境温度 | -20 ... +40 °C      |
| 插拔次数 | ≥500                |



Pushing Performance  
Since 1945

技术参数

|                  |      |
|------------------|------|
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP65 |
|                  | IP67 |

材料特性

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 材料(插芯)           | 聚碳酸酯 (PC)           |
| 材料 (上壳/底座)       | 压铸锌                 |
| 表面 (上壳/底座)       | 粉末涂层                |
| 颜色 (上壳/底座)       | RAL 5015 (天蓝)       |
| 材料(密封件)          | NBR                 |
| 材料 (锁扣)          | 不锈钢                 |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94  | V-0                 |
| RoHS             | 符合豁免标准              |
| RoHS 豁免          | 6(c) : 铜合金含铅量高达 4 % |
| ELV 状态           | 符合豁免标准              |
| China RoHS       | 50                  |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含                 |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含                 |
| REACH SVHC 物质    | 有                   |
| REACH SVHC 物质    | 铅                   |
| 加州 65 号提案物质      | 有                   |
| 加州 65 号提案物质      | 铅<br>镍              |

规格和认证

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 规格 | IEC 60664-1                 |
|    | IEC 61984                   |
|    | IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga |
|    | IEC 60079-11                |

商业数据

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 包装尺寸    | 1                  |
| 净重      | 111.4 g            |
| 原产国     | 德国                 |
| 欧洲海关关税号 | 85366990           |
| GTIN    | 5713140108783      |
| eCl@ss  | 27440113 矩形连接器 (套) |



Pushing Performance  
Since 1945

商业数据

|             |          |
|-------------|----------|
| ETIM        | EC002636 |
| UNSPSC 24.0 | 39121408 |