

特点

- 环形端
- 不锈钢材料
- 涂油表面
- 高质量材料

RS Pro 弹簧、 25mm x 5mm

RS 号: 821-425



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

工业革命带来了许多在 21st 世纪仍然相关和有用的有用部件。其中一个就是拉伸弹簧、使日常任务高效且安全

一般规格

| | |
|-------|--|
| 材料 | 不锈钢 |
| 结束 | 循环 |
| 初始张力 | 5.40N |
| 弹簧施量 | 0.09N/mm |
| 表面粗糙度 | 油浸；自我 |
| 应用 | 拉伸弹簧可用于商业和家用、例如：机器人、汽车内部和外部、车库门组件、虎钳、杠杆机制、化油器、蹦床、洗衣机、农场机械、儿童玩具、窗户屏、泳池盖张紧弹簧、沙发床张紧弹簧张紧弹簧 |

机械规格

| | |
|--------|---------|
| 自由长度 | 25mm |
| 最大扩展长度 | 80.80mm |
| 外径 | 5mm |
| 电线直径 | 0.45mm |

操作环境规格

最高工作温度

音乐用电缆 - 120°C； 不锈钢 - 300°C

认证

符合标准

DIN17223 c 类； BS1408 CR3； DIN2097 2 级

