



**Ugelli per gli stili dissaldanti DS 80, DS V e DS V 80**



Gli ugelli Weller consentono di rimuovere ogni tipo di lega saldante da un giunto di saldatura. Grazie alla loro particolare costruzione trasmettono il calore direttamente sul giunto di saldatura così da rifondere la lega saldante. Quando viene attivata l'aspirazione la lega saldante passa all'interno dell'ugello arrivando direttamente nel contenitore in vetro. Ogni volta che si cambia un ugello bisognerebbe inumidire il filetto con pasta „antibloc“ per prevenirne il grip-paggio (operazione da ripetere almeno una volta alla settimana).




Modello		N° corrispondente	ø esterno mm	ø interno mm	Lunghezza mm	Codice
DS 110		0	1,9	0,7	18	5 13 510 99
DS 111		1	2,5	0,7	18	5 13 511 99
DS 112		2	2,3	1,0	18	5 13 512 99
DS 113		3	2,5	1,2	18	5 13 513 99
DS 114		4	3,3	1,8	18	5 13 514 99
DS 115		5	1,9	0,7	24,5	5 13 515 99
DS 116		6	2,7	1,2	24,5	5 13 516 99
DS 117		7	2,9	1,5	18	5 13 550 99
DS 118		8	1,5	0,7	18	5 13 551 99
DS 110 HM		0	1,9	0,7	18	5 13 532 99
DS 112 HM		2	2,3	1,0	18	5 13 533 9
DS 113 HM		3	2,5	1,2	18	5 13 530 99
DS 119 ad ago per la rimozione di ponticelli di stagno in abbinamento allo stilo ad aria calda. Ugello di calibrazione		1	1,9	0,7	26	5 13 527 99
DS 120 per la pulitura di SMD			2,5	1,1	15,5	5 13 552 99
Ugello di calibrazione			3,3	0,55	18	5 24 749 99

Utensili per la pulizia degli ugelli

Codice

Set di pulizia



5 13 500 99


Aghi di ricambio



1,9/0,9/0,5/1,4

5 13 501 99


Aghi di ricambio standard



1 x 1,9/ 3 x 0,9

5 13 502 99


Aghi di ricambio



1 x 1,9/ 3 x 0,5

5 13 503 99

Aghi di ricambio



1 x 1,9/ 3 x 1,4

5 13 504 99