

DCH274P2T-QW

Perforateur SDS-plus XR 18V 5Ah Li-Ion 2.1J

5035048560037



Description du produit :

Force de frappe (E.P.T.A.) : 2.1J Régime à vide (tr/min) : 0-1100 Ø perçage bois/béton/métal (mm) : 26/24/13 Cadence de frappe (cps/min) : 0-4600 Niveau de vibrations (m/s²) : 6.6 Mode (Rotation/Perforation/Percussion) : 3 Mandrin à changement rapide

Fonctionnalités et avantages du produit :

- Stop de rotation pour les travaux de burinage légers
- Idéal pour le perçage de trous de 6 à 14 mm de diamètre dans le béton, la brique ou divers matériaux de construction
- Moteur sans charbon - Moins de frictions, donc 50% de chaleur en moins, plus de durabilité et d'autonomie
- LED améliorant la visibilité lors du perçage
- Percez plus de 90 trous (10mm Ø x 80mm) avec une batterie chargée
- Compact et léger, ce perforateur est idéal pour les applications de chevillage.
- Perform & Protect : niveau de vibration le plus bas de la catégorie 6,6 m/s², plus de confort pour l'utilisateur
- Mandrin sans clé 3 mors avec adaptateur SDS-Plus pour permettre d'adapter vos forets à emmanchement classique
- Embrayage électronique pour un couple soutenu et plus de durabilité
- Poignée en caoutchouc et l'engrenage breveté pour plus de confort
- Carter compact pour accéder à tous les endroits

Specifications techniques :

- - Capacité de perçage (bois) : 26 mm
 - - Capacité de perçage (maçonnerie) : 24 mm
 - Capacité de la batterie [Impérial] : 5 Ah
 - Poids (y compris la batterie) : 3.3 Kg
 - - Capacité de perçage (métal) : 13 mm
 - Porte-outil [impérial] : SDS-Plus

Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

Éléments inclus :

- Mallette de transport TSTAK (x1)
- Poignée latérale multi-positions (x1)
- Batteries 5,0Ah (x2)
- Porte outils SDS-Plus interchangeable (x1)
- Chargeur multi voltage (x1)
- Mandrin 3 mors 13 mm à changement rapide (x1)
- Crochet ceinture (x1)

