



### Principales

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Gamme                         | Unica                              |
| Type de produit ou équipement | Prise TV/F-Type DATA               |
| Présentation du produit       | Mécanisme avec support de fixation |
| Nuance de la couleur          | Anthracite (RAL 7021)              |

### Complémentaires

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connecteur TV                                  | Connecteurs F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Affaiblissement sur un trajet                  | 0,8 dB 5...862 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre de modules                              | 2 modules                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Matière                                        | Plastique anti-UV: couvercle de mécanisme                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Finition de la surface                         | Mat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Traitement de surface                          | Peint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mode de fixation                               | Vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Profondeur                                     | 38 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Largeur                                        | 74,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hauteur                                        | 74,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Poids du produit                               | 0,11 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...45 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Température ambiante de stockage               | -5...50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Résistance aux agents chimiques                | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Tenue aux chocs (IK)     | IK04  |
| Degré de protection (IP) | IP2xC |

### Durabilité de l'offre

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium         |
| Régulation REACH                  | Déclaration REACH             |
| REACH free of SVHC                | Oui                           |
| Directive RoHS UE                 | Conforme  Déclaration RoHS UE |
| Toxic heavy metal free            | Oui                           |
| Mercury free                      | Oui                           |

|                                                |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sustainable packaging                          | Yes                                                                                                                                                                                        |
| RoHS exemption information                     | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine                          | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                                                                                                             |
| Profil environnemental                         | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                                                                                                          |
| Profil de circularité                          | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>                                                                                                                                                 |
| DEEE                                           | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Minimum percentage of recycled plastic content | 0                                                                                                                                                                                          |