



Presentazione

Gamma	Mureva
Nome prodotto	Mureva Enclosure
Tipo prodotto	Contenitore a tenuta stagna
Modello pulsantiera	Interface enclosure
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio

Caratteristiche tecniche

Montaggio pulsantiera	Superficie
Classe di isolamento	Classe II Doppio isolamento
Numero di aperture interfaccia	3
Numero di piastre	1 per prese di alimentazione 65 x 85 3 per controlli pulsante
Attrezzature fornite	1 piastra prese corrente 65 x 85 3 piastra per comando pulsante
Tipo di pannello frontale	Opaco
Corrente nominale [In]	63 A
Numero di aperture PG ISO	3
Materiale contenitore	Polimero autoestinguente
Dimensioni base	90 x 100 mm
Larghezza	138 mm
Altezza	460 mm
Profondità	160 mm
Profondità interna	88 mm
Colore	Contenitore: grigio chiaro (RAL 7035)
Paesi target	Francia Belgio

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60670 IEC 61439-3 EN 50262
Resistenza al fuoco	750 °C conforme a IEC 60695-2-1
Grado di protezione IP	IP65 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK09 conforme a EN 50102
Caratteristiche ambientali	UV resistente: classe 3 conforme a ISO 4582:2010 Test di degrado ai raggi ultravioletti conforme a ISO 4892-2:2013
Categoria di sovratensione	II
Temperatura ambiente	-25...60 °C

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio