




### Etiketter for termoskriver

- Materiale 1204 (sølvfarget)

Temperaturbestandigheten gjør at denne etiketten er egnet for alle slags applikasjoner på glatte overflater. Limet er også egnet for plast og på malte overflater.

#### Egenskaper og fordeler

- Etiketter i matt sølvfarget polyester
- Alternativ til aluminiumsplater
- For jevne overflater
- Skriv ut etiketter med kundeunik informasjon
- Benytt tekst, grafikk og strekkoder
- Utmerket utskriftskvalitet ved bruk av folie TT822OUT
- Benytt skriver TT4000+ eller TT430 for best resultat
- Enkel etikettdesign med vår programvare TagPrint Pro



Vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid kan enkelt logges visuelt på gjenstander.

<b>MATERIALE</b>	Type 1204, Polyester (PET), sølv matt (SR)
<b>Driftstemperatur</b>	-40°C til +150°C
<b>Herdetemperatur</b>	fra 0°C
<b>Lim</b>	Akryl
<b>Limtykkelse (TA) nom.</b>	55 µm
<b>Kjemiske egenskaper</b>	Utmerket motstand mot vann, alkohol, de fleste oljer og fett, brennstoff, alifatiske løsemidler, svake syrer, salter og alkalier
<b>Anbefalt folie-type</b>	TT822OUT
<b>Sertifiseringer</b>	UL-godkjent




TYPE	Bredde (W)	Høyde (H)	Bredde (W2)	Etiketter pr. rad	Pakn.	Farge	Art.nr.
TAG71TD6-1204-SR	12,7	11,1	101,6	6	15.000	Sølv (SR)	596-12071
TAG13TD4-1204-SR	19,1	6,4	101,6	4	10.000	Sølv (SR)	596-12043
TAG16TD3-1204-SR	22,9	6,4	80,0	3	10.000	Sølv (SR)	596-12046
TAG34TD3-1204-SR	25,4	9,5	85,1	3	7.500	Sølv (SR)	596-34120
TAG15TD3-1204-SR	25,4	12,7	85,1	3	7.500	Sølv (SR)	596-12045
TAG31TD3-1204-SR	25,4	19,1	85,1	3	5.000	Sølv (SR)	596-31120
TAGR2TD1-1204-SR	30,0	-	30,0	1	37,5 m	Sølv (SR)	596-12042
TAG35TD3-1204-SR	31,8	9,5	101,6	3	7.500	Sølv (SR)	596-12035
TAG17TD2-1204-SR	38,1	6,4	85,1	2	5.000	Sølv (SR)	596-12047
TAG27TD2-1204-SR	38,1	19,1	85,1	2	5.000	Sølv (SR)	596-27120
TAG67TD2-1204-SR	38,1	31,8	85,1	2	1.000	Sølv (SR)	596-12067
TAG69TD2-1204-SR	40,6	22,9	89,0	2	2.500	Sølv (SR)	596-12069
TAG77TD1-1204-SR	50,8	22,9	55,0	1	2.000	Sølv (SR)	596-12077
TAG73TD1-1204-SR	50,8	25,4	55,0	1	2.000	Sølv (SR)	596-73124
TAG66TD1-1204-SR	50,8	36,5	56,8	1	1.000	Sølv (SR)	596-12066
TAG68TD1-1204-SR	63,5	25,4	69,0	1	2.000	Sølv (SR)	596-12068
TAG63TD1-1204-SR	63,5	38,1	70,0	1	1.000	Sølv (SR)	596-12063
TAG76TD1-1204-SR	63,5	50,8	70,0	1	500	Sølv (SR)	596-12076

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.




For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.



## Etiketter for termoskriver

- Materiale 1204 (sølvfarget)



TYPE	Bredde (W)	Høyde (H)	Bredde (W2)	Etiketter pr. rad	Pakn.	Farge	Art.nr.
TAG72TD1-1204-SR	69,9	31,8	76,0	1	1.000	Sølv (SR)	596-12072
TAG65TD1-1204-SR	76,2	36,5	82,0	1	1.000	Sølv (SR)	596-12065
TAG62TD1-1204-SR	76,2	50,8	82,0	1	500	Sølv (SR)	596-12062
TAG64TD1-1204-SR	88,9	36,5	95,0	1	1.000	Sølv (SR)	596-12064
TAG97TD1-1204-SR	101,6	74,0	106,0	1	500	Sølv (SR)	596-71204
TAGR3TD1-1204-SR	104,0	-	108,0	1	75,0 m	Sølv (SR)	596-31204
TAG02TD1-1204-SR	104,0	12,0	104,0	1	5.000	Sølv (SR)	596-21204
TAG78TD1-1204-SR	104,0	140,0	105,0	1	500	Sølv (SR)	596-12078

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.

## Etiketter for komponentmerking, for termoskriver

- Materiale 1206 (hvit)

Ripesikker, for generelle merkebehov i industrien. Temperaturområdet gjør at den egner seg for de aller fleste flater.

### Egenskaper og fordeler

- Ideell for maskiner og annet utstyr da den tåler høye temperaturer (opp til +150°C)
- Strekkoder og alfanumerisk tekst printes meget klart på disse etikettene.
- Utmerkede skrivesresultater oppnås ved bruk av skriver TT4000+ og TT430 og TT822OUT folie.
- Enkel etikettdesign med vår programvare TagPrint Pro



Helatag etikett for permanent merking av gjenstander.

<b>MATERIALE</b>	Type 1206, Polyester (PET), hvit (WH)
<b>Driftstemperatur</b>	-40°C til +150°C
<b>Herdetemperatur</b>	fra 0°C
<b>Lim</b>	Akryl
<b>Limtykkelse (TA) nom.</b>	50 µm
<b>Kjemiske egenskaper</b>	Utmerket motstand mot vann, alkohol, oljer, fett, brennstoff, løsemidler, svake syrer, salter og alkalier.
<b>Anbefalt folie-type</b>	TT822OUT
<b>Sertifiseringer</b>	UL-godkjent

HF ✓

RoHS ✓