

Han Yellock multiplier 4:1



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	11 05 105 2804
规格	Han Yellock multiplier 4:1
浩亭电子目录	https://harting.com/11051052804

标识

类别	插芯
系列	Han-Yellock®
原件	倍增器
规格	4 个已桥接端子 1 个未桥接端子

版本

公母类型	母头
针数	5

技术参数

绝缘阻抗	>10 ¹⁰ Ω
极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥500

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 3000 (火焰红)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50

材料特性

REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R26

规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	2
净重	7.1 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140109704
eCl@ss	27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522