

## TX510

Guanto monouso per esami medici, 100% nitrile, senza polvere, lunghezza 240 mm, spessore 0,07 mm


Guanto monouso per esami, in nitrile, ad alte prestazioni, senza polvere. Alternativa molto più resistente del lattice, doppia certificazione (uso industriale e medicale), adatto per alimenti.

### Caratteristiche

- ▲ Nitrile di alta qualità, morbido e durevole
- ▲ Buona resistenza alla penetrazione e alle proiezioni di molte sostanze chimiche
- ▲ Finitura testurizzata sulla punta delle dita per una maggiore sensibilità e una presa più salda
- ▲ Senza polvere, né lattice, non sterile, AQL 1,5
- ▲ Interno clorinato per un maggiore comfort e per ridurre l'attrito durante la vestizione
- ▲ Proprietà antistatiche dovute alle caratteristiche tipiche del nitrile
- ▲ Approvati per il contatto con alimenti
- ▲ Doppia certificazione: DPI e medicale "Dispositivo medico conforme a MDD 93/42/CEE e a EN455 (tutte le parti)



### Certificazioni



### Settori e applicazioni adatti

#### Settori

- ▲ Istruzione e ricerca
- ▲ Produzione di alimenti
- ▲ Assistenza sanitaria
- ▲ Settore manifatturiero
- ▲ Petrolio e gas

#### Applicazioni

- ▲ Esecuzione di esami
- ▲ Preparazione e manipolazione degli alimenti
- ▲ Manipolazione di materiali umidi oleosi o grassi
- ▲ Analisi di laboratorio

#### Europa

sales@globus.com  
+44 (0)161 877 4747  
+44 (0)161 877 4746

#### Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com  
+971 4 882 9962  
+971 4 882 9963

#### Americas

salesusa@globusgroup.com  
+1 83 337 54747

# TX510

Guanto monouso per esami medici, 100% nitrile, senza polvere, lunghezza 240 mm, spessore 0,07 mm

## Informazioni sul prodotto

|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| <b>Materiali</b>     | Fodera:       | Nitrile       |
|                      | Rivestimento: | Non rivestito |
| <b>Colore</b>        | Blu           |               |
| <b>Stile polsino</b> | Con perline   |               |

## Informazioni per gli ordini

|               |            |   |
|---------------|------------|---|
| <b>6/XS</b>   | SKG00510DB | Articoli per contenitore<br>10 x Scatola da 100 * |
| <b>7/S</b>    | SKG00510DD |   |
| <b>8/M</b>    | SKG00510DF |   |
| <b>9/L</b>    | SKG00510DH |   |
| <b>10/XL</b>  | SKG00510DJ |   |
| <b>11/XXL</b> | SKG00510DL |   |

\* NB. XXL = Scatola da 90

## Informazioni aggiuntive

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>Legenda certificazioni</p>  <p>oppure clicca <a href="#">qui</a></p> | <p>Dichiarazione di conformità</p>  <p>oppure clicca <a href="#">qui</a></p> | <p>Visualizza il prodotto</p>  <p>oppure clicca <a href="#">qui</a></p> |
|--|---|--|

### Europa

sales@globus.com  
+44 (0)161 877 4747  
+44 (0)161 877 4746

### Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com  
+971 4 882 9962  
+971 4 882 9963

### Americas

salesusa@globusgroup.com  
+1 83 337 54747