

Hoja de características del producto

Características

RXZE2M114

toma para relé miniatura - Zelio RXZ - con contact mixtos - abrazadera tornillo



Principal

Gama de producto	Zelio Relay
Tipo de producto o componente	Toma
Disposición de la terminal de contacto	Mixta
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RXM (2 C/O) Reles con montaje plug-in RXM (4 C/O)
Forma del pin	Plano
Nombre corto del dispositivo	RXZ
Se vende en cantidades indivisibles	10

Complementario

[I _{th}] Corriente térmica convencional	10 A
[U _e] Tensión nominal de empleo	< 250 V
Tightening torque ((*))	< 1 N.m (M3 screw(s))
Modo de fijación	Por torni. panel Ajustable en clip carril DIN simétrico de 35 mm
Marcado	CE
Anchura	30 mm
Peso del producto	0.048 kg

Entorno

Conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo, Flexible cable con terminal 1 x 0,25...1 x 1 mm ² / AWG 22...AWG 17 Terminales de fijación por tornillo, Flexible cable con terminal 2 x 0,25...2 x 1 mm ² / AWG 22...AWG 17 Terminales de fijación por tornillo, sólido cable sin terminal 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² / AWG 20...AWG 16 Terminales de fijación por tornillo, sólido cable sin terminal 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² / AWG 20...AWG 16
Normas	IEC 61984
Certificaciones de producto	CSA UL Lloyd's
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...55 °C

Grado de protección IP	IP20 de acuerdo con EN/IEC 60529
Tensión dieléctrica	2500 V

Información Logística

País de Origen	China
----------------	-------

Garantía contractual


Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Hoja de características del producto

Esquemas de dimensiones

Zócalo

Zócalo con terminales de contacto mixtos y terminales de tornillo



- 1 Relé
- 2 Módulo de protección
- 3 Estribo de montaje