



简体中文

## 数据表

库存号：181-7406

## RS Pro 细长型前部熔丝保护式探头套件。



## 产品详细信息

### RS Pro 细长型前部熔丝保护式探头套件

(ICM A9 测试仪的 GS38 熔丝型引线套件)

这种熔丝型测试引线套件在测量高达 1000V 的高能电路时可为用户提供高度保护。红色和黑色探头均带熔丝，可提高用户安全性。

引线由 1.2 米双重绝缘硅树脂电缆制成，包括磨损指示器。

随附 500mA/1000V/50kA 快熔式高断开容量熔丝。

替换部件号 161-1530。

RS 附件包括：-

125-3738 拧入式 1000V 鳄鱼夹、262-7770 拧入式细尖、262-7786 笼型前部

## 规格

电压：	1000 伏交流和直流
额定电流：	500 mA
安全类别电压：	1000 伏
安全类别级别：	CAT III



简体中文

## 数据表

最低工作温度:

-20° C

最高工作温度:

+70° C