

HPP V4 USB 2.0 B, PFT insert



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 45 541 1900
规格	HPP V4 USB 2.0 B, PFT insert
浩亭电子目录	https://harting.com/09455411900

标识

类别	连接器
系列	HARTING PushPull (V4)
标识	USB
原件	母头
规格	USB 2.0 , B型 弯式

版本

屏蔽	完全屏蔽360°屏蔽触点
针数	4

技术参数

极限温度	-40 ... +70 °C
插拔次数	≥750

材料特性

RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有

材料特性

加州 65 号提案物质

铅

规格和认证

规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)

认证 DNV GL

商业数据

包装尺寸 1

净重 5.3 g

原产国 德国

欧洲海关关税号 85366930

GTIN 5713140061002

eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分

ETIM EC000438

UNSPSC 24.0 39121522

安装说明

