

HC-M-PN3-4,00-BU - 气动插芯



1663530

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663530>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

气动插座，用于HC-M-PN3模块，内部软管直径4.0 mm



商业数据

订货号	1663530
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	AF7ACZ
产品关键代码	AF7ACZ
目录页面	页码593 (C-2-2019)
GTIN	4017918123345
单件重量（含包装）	0.888 g
单件重量（不含包装）	0.65 g
原产地	US

HC-M-PN3-4,00-BU - 气动插芯



1663530

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663530>

技术数据

产品属性

产品类型	气动插芯
系列	HC-M-03-PN
型号	对应各自的孔式插针
内置阀	否

连接数据

连接技术

连接系统	软管连接
------	------

尺寸

尺寸图	
宽度	8.2 mm
高度	8.2 mm
深度	23 mm
直径	4 mm

机械特性

压力软管连接的内径	4 mm
接点直径	5.2 mm

材料规格

标识材料 阀	聚丙烯
密封材料	丁钠橡胶
接触件材料	塑钢

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	≥ 500
---------	-------

特性

操作压力	8.00 bar
------	----------

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C
-----------	------------------

HC-M-PN3-4,00-BU - 气动插芯




1663530

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663530>

图纸

尺寸图



HC-M-PN3-4,00-BU - 气动插芯

1663530

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663530>



认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663530>



EAC

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-M-PN3-4,00-BU - 气动插芯



1663530

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663530>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

HC-M-PN3-4,00-BU - 气动插芯

1663530

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663530>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn