

CES-STPG-GY-4X6 - 开槽连接块

1410149

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1410149>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



开槽连接块，小，导线数: 4，型号: 圓形電纜，开槽，电缆外径: 4x 5.4 mm ... 5.7 mm，标识材料: SEBS (无卤素)，颜色: 灰色，长度: 29.5 mm，宽度: 19.5 mm，高度: 17 mm

产品描述

插槽式电缆套管

商业数据

订货号	1410149
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BF7CCX
产品关键代码	BF7CCX
目录页面	页码681 (C-2-2019)
GTIN	4046356776295
单件重量 (含包装)	6.23 g
单件重量 (不含包装)	6.23 g
原产地	PL

CES-STPG-GY-4X6 - 开槽连接块

1410149

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1410149>




技术数据

产品属性

产品类型	电缆护套
导线数	4

尺寸

尺寸图	
宽度	19.5 mm
高度	17 mm
长度	29.5 mm

材料规格

标识材料	SEBS (无卤素)
阻燃等级，符合UL 94	V0

电缆/电线

电缆外径	4x 5.4 mm ... 5.7 mm
------	----------------------

特性

密封件尺寸	小
设计结构， 格式	圓形電纜
设计结构， 电缆密封件	开槽

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP54
环境温度（运行）	-40 °C ... 80 °C (静态)

CES-STPG-GY-4X6 - 开槽连接块


1410149

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1410149>



图纸

尺寸图



尺寸图

CES-STPG-GY-4X6 - 开槽连接块



1410149

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1410149>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1410149>



cUL认证
认证ID: E255026



UL认证
认证ID: E255026

DNV
认证ID: TAE00003VJ

cULus认证

CES-STPG-GY-4X6 - 开槽连接块



1410149

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1410149>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27144425
ECLASS-12.0	27144425
ECLASS-13.0	27144425

ETIM

ETIM 9.0	EC000451
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CES-STPG-GY-4X6 - 开槽连接块



1410149

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1410149>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	0.073千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn