


Valvola unidirezionale HGL-M5-B

Codice prodotto: 530029

★ Core product range

con anello di tenuta OL.

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione unidirezionale sbloccabile
Attacco pneumatico 1	M5
Attacco pneumatico 2	M5
Attacco servopilotaggio 21	M5
Tipo di azionamento	Pneumatico
Fissaggio	Avvitabile Con filetto maschio
Pressione d'esercizio	0,5 ... 10 bar
Pressione di pilotaggio	2 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Portata normale 1 -> 2 da 6 a 0 bar	200 l/min
Portata nominale normale 1 -> 2 da 6 a 5 bar	130 l/min
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Fluido di pilotaggio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classificazione marittima	vedi certificato
Coppia di serraggio nominale	1,25 Nm
Tolleranza coppia di serraggio nominale	± 10 %
Peso	21 g
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale vite cava	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata
Materiale anello di smontaggio	POM
Materiale guarnizione antiritorno	NBR
Materiale attacco orientabile	Pressofusione di zinco