

Information produit

30 16 160

- Très robuste et résistant à l'usure
- Plusieurs formes de becs disponibles
- Becs longs et plats
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile

Pince à becs longs

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900



Informations générales

Réf.	30 16 160
EAN	4003773001904
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE
Poids	150 g
Dimensions	160 x 57 x 18 mm
Norme	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Épaisseur de la mâchoire (articulation) (T1)	9,5 mm
Largeur des pointes (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	5,0 mm
Longueur de la mâchoire (L3)	46,5 mm
Largeur de tête (W3)	16,5 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.