

Anciennement connu comme : Sensilite



Usages multiples



Applications légères

Gants respirants, légers et polyvalents, conçus pour une manipulation tactile de précision

- Tactilité accrue :** Les gants industriels légers HyFlex® 48-105 sont enduits de polyuréthane sur le bout des doigts, ce qui leur confère une tactilité idéale pour la manipulation de petits objets dans des environnements secs.
- Confort élevé :** Avec une doublure en nylon partout sauf au bout des doigts, ces gants polyvalents restent particulièrement respirants et confortables, notamment au niveau de la paume.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Secteur de l'après-vente automobile
- Électronique
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Entreposage
- Logistique
- Transport

Applications

- Assemblage et montage de composants
- Activités d'assemblage légères

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

48-105

Le juste équilibre entre dextérité et sensibilité tactile pour les opérations délicates

Anciennement connu comme : Sensilite

Principales propriétés

- Revêtement polyuréthane du bout des doigts :** Tactilité pour la manipulation de petits objets
- Doublure en nylon :** confort respirant, pour une utilisation quotidienne vraiment facile

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

Conformité REACH



003XA

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 48-105	Finition: Extrémités des doigts enduites Matériau de l'enduction: Polyuréthane Matériau du support: Nylon Modèle de manchette: Poignet tricot	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	195-240 mm	Blanc	12 paires/sachet, 12 sachets/carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>:

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76070
Querétaro, Qro, Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansll Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

Ansll