

E12666



Câble de connexion


VDOAX050MSS00,5H05STAH005MSS

article arrêté

Date d'arrêt: 03/31/2026

Article de remplacement: EVCA40

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Caractéristique spécifique	contacts dorés
Version	Câble de puissance, codage L

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	63 DC
Courant de sortie total	[A]	16

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...90
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Poids	[g]	135,6
Matière du corps		TPE
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Matière des joints		FKM

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

E12666



Câble de connexion

VDOAX050MSS00,5H05STAH005MSS

Raccordement électrique

Câble: 0,5 m, PVC/PUR, noir, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: L; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



Raccordement électrique - 2

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: L; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré

