

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme de produits	Harmony XAP
Fonction produit	Poste de commande vide sans charnière
Nom abrégé de l'appareil	XAPA
Taille plateau avant produit	85 x 226 mm
Profondeur utilisable	83 mm
Nombre de trous	Non percé
Couleur de la base du boîtier	Gris
Couleur du capot	Gris
Matière	Polyester renforcé verre
Entrée de câble	Non percé
Montage de l'appareil	Encastré
Degré de protection IP	IP69 se conformer à NF C 20-010 IP65 se conformer à IEC 60529 IP69K
Résistance aux agents chimiques	Résistance élevée aux acides Résistance élevée à tous les solvants Résistance élevée aux bases Résistance élevée au diesel Résistance élevée aux sels minéraux Résistance élevée aux huiles et aux graisses Résistance élevée au pétrole Résistance élevée à l'eau de mer

Complémentaires

Poids	0.6 kg
Tenue à la flamme	M3 se conformer à CSTB VO se conformer à UL 94
Code de comptabilité	XAPA

Environnement

Traitement de protection	TH TC
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-40...70 °C
Catégorie de surtension	Classe II se conformer à IEC 60536 Classe II se conformer à NF C 20-030
Tenue au feu	850 °C se conformer à NF C 20-455 960 °C se conformer à IEC 92

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------