

## CARATTERISTICHE

- Fissato termicamente
- Grado
- Approvazioni CP413 BS5588 parte 9

## Terreni di filtrazione G3 grado RS Pro, 1,6 x 1m 14mm

Codice RS: 122-1772



un prezzo eccezionale.

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare

## DESCRIZIONE del

Sviluppato da RS Pro, questo articolo è un mezzo di filtraggio sintetico (100% fibra di poliestere) fornito in rotolo. Fissato termicamente per mezzo di fibre bicomponente, il mezzo filtrante è adatto per l'uso come pre-filtro generale per applicazioni HVAC e cappe da cucina.

Opzioni disponibili:

[827-9510](#) - rotolo di supporti filtranti bianco 1000m x 2000m x 10mm (spessore)

[122-1771](#) - rullo supporto 1000mm x 2000m x 14mm (spessore)

[122-1772](#) - Media Pad 1000mm x 1600mm x 14mm (spessore)

## Specifiche generali

<b>Grado filtro</b>	G3
<b>Caduta di pressione iniziale</b>	35Pa
<b>Applicazioni</b>	Prefiltro generale per cappe da cucina e HVAC

## Specifiche meccaniche

<b>Dimensioni</b>	16m x 1m
<b>Spessore</b>	14mm
<b>Lunghezza</b>	1.6m
<b>Larghezza</b>	1m

Proprietà	
<b>Caduta di pressione finale consigliata</b>	250Pa
<b>Velocità media</b>	1.5m/s
<b>Resistenza iniziale</b>	77.70%
<b>Arretrance medio</b>	87.50%
<b>Capacità di accumulo polvere</b>	400g/m <sup>2</sup>
<b>Stabilità termica</b>	100 °C.

**Omologazioni**

<b>Conformità/certificazioni</b>	DIN 53438 , EN 779 , ISO 9073-2
<b>Infiammabilità</b>	K1/F1

