



EN 420



4343B

Rozporządzenie UE nr. 2016/425, certyfikat nr. 0075/057/162/11/19/3447 wystawiony przez CTC, jednostka notyfikująca nr. 0075



POWERFIT®VIZ

RĘKAWICE ANTYPRZECIĘCIOWE POZIOM B



	EN388:2016
<p>Odporność na przetarcie: ●●●●●</p> <p>Odporność na przecięcie: ●●●●○</p> <p>Odporność na rozdarcie: ●●●●●</p> <p>Odporność na przekłucie: ●●●●○</p> <p>Odporność na przecięcie zgodnie z ISO 13997: B</p>	<p>POZIOM:</p>

Rozmiary	Pakowanie
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12	10 par w worku 200 par w kartonie



BHP Kategoria II

Rękawice dziane bezszwowo (uiglenie 13) z wysokiej gęstości polietylenu z dodatkiem elastanu oraz 100% żółtego, teksturowanego poliamidu. Powleczone szarym poliuretanem w części chwytnej w technologii CLEAN PU®. Elastyczny ściągacz.

ZALETY PRODUKTU

- KOMFORT**
- MANUALNOŚĆ**
- WYTRZYMAŁOŚĆ**

SEKTORY

- Wszystkie branże

LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35

Poland OFFICE
Legionów 26/28, building A
43-300 Bielsko-Biała, Poland
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +48 33 486 62 72