

COMPACTA

2198UOI014P60-30x17-TFR

EAN 4031582477511

Roulette fixe, Chape en acier, Finition zinguée, Axe de roue riveté, Fixation à platine.

Corps de roue polyamide, moyeu lisse



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	14 mm
Largeur de roue	14 mm
Dimension de platine	30 x 17 mm
Distance entre axe	20 mm
Diamètre des trous	4 mm
Hauteur	18 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN_12528
Poids	0.011 kg
Dureté du bandage	Shore D 65
Capacité de charge dynamique	25 kg
Capacité de charge statique	50 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○