

DCH133NT-XJ

Perforateur SDS-plus XR 18V Brushless 2.6J

5035048664568



Description du produit :

Force de frappe (E.P.T.A.) : 2.6J Régime à vide (tr/min) : 0-1500 Ø perçage bois/béton/métal (mm) : 30/26/13 Cadence de frappe (cps/min) : 0-5500 Niveau de vibrations (m/s²) : 14.5

Fonctionnalités et avantages du produit :

- Design compact, léger et ergonomique pour un meilleur confort et support durant les périodes d'utilisation prolongées
- 3 modes : perforation dans le béton, perçage simple dans le bois et le métal (stop de frappe), burinage léger (stop de rotation)
- Moteur brushless pour plus de performance et une durée de vie plus longue
- Niveau faible de vibrations pour une utilisation prolongée
- Embrayage électronique pour la protection des utilisateurs

Specifications techniques :

- Capacité de perçage (métal) : 13 mm

Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

Éléments inclus :

- Poignée latérale multi-positions (x1)
- Coffret TSTAK (x1)

DCH133NT-XJ

Perforateur SDS-plus XR 18V Brushless 2.6J

5035048664568



Produit faisant partie de la série DCH133NT

Ref	Titre
DCH133NT-XJ	Perforateur SDS-plus XR 18V Brushless 2.6J