


E70203



Câble en Y avec connecteur pour électrovannes

YVDAA042--S0001H03STGH050MSS




Application		
Caractéristique spécifique		Sans halogène
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Protection contre les surcharges		oui; (VDR)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 65
Données mécaniques		
Poids	[g]	183,5
Matières		boîtier: TPU
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé




Câble en Y avec connecteur pour électrovannes

YVDAA042--S0001H03STGH050MSS

Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	2 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture	vis: 2	
	étiquette: 2	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	
Raccordement électrique - connecteur		
Raccordement		



Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



E70203



Câble en Y avec connecteur pour électrovannes

YVDAA042--S0001H03STGH050MSS

Raccordement électrique - Connecteur femelle A/B

Câble: 1 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Connecteur: 2 x vanne type A DIN, coudé; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

