

# Hoja de características del producto CCT15720

## Características

IHP - conmutador intuitivo - 1 canal - 24 horas / 7 días



### Principal

Gama	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 IHP
Nombre corto del dispositivo	IHP
Tipo de producto o componente	Interruptor digital temporizado programable
Aplicación del dispositivo	Edificios
Tipo de batería	Litio
Número de canales	1
Idioma de usuario	Inglés Francés Alemán Italiano Portugués Español
Tono de color	Blanco (RAL 9003)

### Complementario

Compatibilidad del producto	Compatibilidad mecánica con embarrados de distribución eléctrica tipo peine
Consumo de potencia en W	4 VA
Intensidad de conmutación máxima	10 A - 250 V CA pf = 0.6 16 A - 250 V CA pf = 1
[Ue] Tensión nominal de empleo	230 V[Sapce]( +/- 10 % ) CA 50/60 Hz
Duración de ciclo	24 horas + 7 días
Número máximo de conmutaciones	56
Duración mínima del intervalo	1 min
Precisión	+/- 1 s/day 20 °C
Tipo de pantalla	LCD retroiluminada
Vida de la batería	6 yr
Tiempo de backup	Tiempo 6 años y programa de ahorro
Soporte de montaje	Carril DIN

Pasos de 9 mm	5
Función disponible	Cambio automático entre horario de invierno y horario de verano
Tipo de ajuste	Ausencia de función de vacaciones
Conexiones - terminales	Terminales sin tornillos
Anchura	45 mm
Altura	85 mm
Profundidad	66 mm

## Entorno

Grado de protección IP	IP20 B
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 1426 - Declaración de conformidad de Schneider Electric <a href="#">Declaración de conformidad de Schneider Electric</a>
REACH	La referencia no contiene SVHC <a href="#">La referencia no contiene SVHC</a>
Perfil ambiental del producto	Disponible

## Información Logística

País de Origen	Alemania
----------------	----------

## Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------