

Information produit

86 02 250

Pinces-clés

Pince et clé à la fois



- Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces
- Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!
- Outil de vissage réglable
- Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme
- Réglage à même la pièce par simple pression du bouton
- Pas d'endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu
- Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles
- Encliquetage sûr de l'axe d'articulation: pas de dérèglement accidentel
- La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet
- Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10
- Avec graduation permettant un pré-réglage sans contact avec la pièce
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile



Informations générales

Réf.	86 02 250
EAN	4003773082392
Pince	noire atramentisée
Tête	polie
Poignées	avec gaines bi-matière
poids	505 g
Dimensions	250 x 60 x 17 mm

Technische Attribute

	8,0 mm
	14,0 mm
	8,0 mm
Positions de réglage	19
Capacité pour écrous, ouverture	2
Capacité pour écrous, ouverture	52 mm

Classification

eCl@ss 5.1.4	21043826
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

86 09 250 V01	Mâchoires de protection pour 86 XX 250 3 paires
---------------	--

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

