Scheda prodotto
Caratteristiche

R9H13254
Resi9 - enclosure covering 4 rows, Height 920mm

Presentazione

Gamma	Resi9
Tipo prodotto	Enclosure cover
Numero di moduli 18 mm per fila	13
Numero di file orizzontali	5
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Larghezza	Esterno: 340 mm
Altezza	Esterno: 920 mm
Profondità	Esterno : 140 mm
Colore	Bianco (RAL 9003)

Caratteristiche tecniche

Installazione centralino	Ad incasso
Materiale contenitore	Lastra di metallo
Peso netto	6,6 kg

Ambiente

Norme di riferimento	NF C 15-100
Grado di protezione IK	IK07 conforme a EN 50102

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
RoHS exemption information	Sì

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.